



Magnetmätstativ med fininställning på stängan, Typ: N3



Beställningsdata

Ordernummer	441190 N3
GTIN	7290005395062
Artikelklass	46G

Beskrivning

Utförande:

3-punktsfastklämning av mätpelare med mycket korta klämningsvägar för maximal användarkomfort. Med mycket låg manuell kraft alstras en varaktig och stabil fastklämning. Massivt dimensionerat stång system som ger maximal systemstyvhet. **Vario**-mätarhållare för skaft \varnothing 6mm, 8mm, 3/8 tum, vippindikatorer med laxstjärtstyrning och mätklockor med öglebakdel.

Finjustering på mäturshållaren.

Specialtillbehör:

Mäturshållare nr 440401.

Tvärarmens diameter D_1 : 16 mm

Tvärarmens längd L_1 : 225 mm

Pelarens diameter D_2 : 18 mm

Pelarens höjd L_2 : 350 mm

anslutningsgänga: M10 x 1,25 utvändig gänga

hållkraft ca.: 1300 N

Teknisk beskrivning

anslutningsgänga	M10 x 1,25 utvändig gänga
magnetfot, längd	120 mm
hållkraft ca.	1300 N
Tvärarmens diameter D_1	16 mm
magnetfot, höjd	55 mm
magnetfot, bredd	50 mm
Tvärarmens längd L_1	225 mm
Pelarens diameter D_2	18 mm
Pelarens höjd L_2	350 mm
Produktslag	Mätstativ

Tillbehör

Stativfot Typ F	442120 F
Stativfot Typ 2	442140 2
Klämfäste på pelare till universalmätstativ För pelar- \emptyset på mätstativ 16/18 mm	440351 16/18
Stativfot Typ 2	442120 2
Fäste för Vario mätur Typ FA1500	440401 FA1500