



## Digitalt verkstads-skjutmått, mätområde: 1500 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	415530 1500
GTIN	4045197348531
Artikelklass	42A

### Beskrivning

#### Utförande:

Lättavläst digitaldisplay. Optimala styr- och glidedegenskaper tack vare **dubbla glidskenor**.

Finslipade mätskänklar av rostfritt stål. Vänster mätskänkel förskjutningsbar.

Med Sylvac-elektronik.

#### leveransinnehåll:

Inklusive provningsprotokoll från fabrik. Till dim. 1000, inklusive plastfodral, från dim. 1500 stabil transportförpackning.

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

förpackning: Stabil box

Kalibrering: A1

avläsning: 0,01 mm

felgräns: 0,1 mm

skänkellängd: 150 mm

Ansats för inre mått – Ø: 20 mm

vikt: 2 kg

### Teknisk beskrivning

skänkellängd	150 mm
mätområde	0 - 1500 mm
Kalibrering	A1
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
vikt	2 kg
avläsning	0,01 mm

felgräns	0,1 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	digital
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Verkstadsskjutmått

## Tjänster

Kalibrering Skjutmått / djupmått maximaltmätområde 2000 mm	011030 2000
Signering laserskrift Typ	018940
Kalibrering Skjutmått / djupmått maximaltmätområde 2000 mm	021000 2000

## Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------