



## Mätstativmed finjustering på magnetfot, Typ: N0



### Beställningsdata

Ordernummer	441195 N0
GTIN	7290005397318
Artikelklass	46G

### Beskrivning

#### Utförande:

3-punktsfastklämning av mätpelare med mycket korta klämningsvägar för maximal användarkomfort. Med mycket låg manuell kraft alstras en varaktig och stabil fastklämning. Massivt dimensionerat stång system som ger maximal systemstyvhet. **Vario**-mätarhållare för skaft  $\varnothing$  6mm, 8mm, 3/8 tum, vippindikatorer med laxstjärtstyrning och mätklockor med öglebakdel.

**Finjustering på magnetfoten.** Fördel vid justering av  $\mu$ m-vippindikatorer, eftersom pelaren inte påverkas av handkraft.

#### Specialtillbehör:

Mäturshållare nr 440401.

Tvärmens diameter  $D_1$ : 8 mm

Tvärmens längd  $L_1$ : 110 mm

Pelarens diameter  $D_2$ : 10 mm

Pelarens höjd  $L_2$ : 120 mm

anslutningsgänga: M5 utvändig gänga

hållkraft ca.: 320 N

### Teknisk beskrivning

Pelarens diameter $D_2$	10 mm
Pelarens höjd $L_2$	120 mm
magnetfot, längd	40 mm
magnetfot, höjd	35 mm
hållkraft ca.	320 N
magnetfot, bredd	30 mm
Tvårmens längd $L_1$	110 mm
Tvårmens diameter $D_1$	8 mm
anslutningsgänga	M5 utvändig gänga
Produktslag	Mätstativ

## Tillbehör

Fäste för Vario mätur Typ FA1210	440401 FA1210
Klämfäste på pelare till universalmätstativ För pelar- $\emptyset$ på mätstativ 10/8 mm	440351 10/8
Stativfot Typ S	442140 S
Stativfot Typ S	442120 S
Stativfot med fininställning Typ S	442125 S