

HÖRGER & GÄSSLER

Hydraulisk mätstativpelare (utan fot) med mekanisk fininställning på klockhållaren, kapacitet: 260mm



Beställningsdata

Ordernummer	440840 260
GTIN	4260180710069
Artikelklass	46Q

Beskrivning

Utförande:

Hydrauliskt mätstativ med centrallåsning. Du har ena handen fri för inställning av mäturet. Alla leder kläms fast stramt med det centrala vredet. Den patenterade mekanismen ger högt tryck så att det bara behövs en liten kraft för att vrida ratten. Oljehydrauliken är säkrad mot oljeförlust genom dubbla packningar. Klämkraften kan regleras steglöst. **Ledarmarna** kan vridas 360° på mätursfästet och svängas 180°. **Hållare för mätur** med skaft-Ø 8 mm eller prisma. Endast stativpelare **utan** fot.

OBS!:

Hydrauliska mätstativ kan vid **öppen fastspänning** klara stora temperaturvariationer. Oljan behöver då en viss tid för att jämna ut temperaturen. I **fastspänt tillstånd** kan högst 15 °C temperaturskillnad åstadkommas utan kraftiga tryckvariationer. Dessa kan skada stativet eller föremål som hålls fast där.

Teknisk beskrivning

kapacitet	260 mm
hållkraft ca.	800 N
anslutningsgंगा	M8 utvändig gंगा
anslutningsgंगans placering	mitten

Produktslag

Mätstativ

Tillbehör

Sats med tätningsringar Typ 1	440855 1
Stativfot Typ 1	440868 1
Stjärnvred Typ 4	440850 4
Ställskruv M4×0,35 för mäturshållare	440859
Klämskruv M3 för mäturshållare	440858
Hållare för mätur	440860
Reservkolv Typ 4	440830 4