



## Slitsfräshållare, för sågblad diameter d<sub>1</sub>: 100mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 345510 100    |
| GTIN         | 4045197698902 |
| Artikelklass | 32X           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Seghårdade, ut- och invändig Ø slipade, skaftutförande enligt DIN 1835 B.

Rundgångsnoggrannhet 0,01 mm. **Monteras på Weldon-hållare med hål-Ø (d<sub>3</sub>) 20 resp. 25 mm.**

#### Användningsdata:

För montering av slitsfräsar nr 175000–176000 med Ø (d<sub>1</sub>) 20–100 mm och slitsfrästjocklek 0,2–6 mm.

#### leveransinnehåll:

Monteringsdorn, spänskruv och mellanring.

### Teknisk beskrivning

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Ø d <sub>2</sub>                    | 22 mm           |
| Ø d <sub>4</sub>                    | 39,5 mm         |
| Ø d <sub>3</sub>                    | 25 mm           |
| längd L                             | 150 mm          |
| för sågblad diameter d <sub>1</sub> | 100 mm          |
| A                                   | 92 mm           |
| Produktslag                         | Sågbladshållare |

### Tillbehör

Reservskruv till slitsfråshållare. för sågblad diameter d1 100 mm

345566 100

Reservbricka till slitsfråshållare för sågblad diameter d1 100 mm

345561 100