

**Mahr****Digitalt verkstadsskjutmått i lätt utförande, mätområde: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415510 800
GTIN	2050001060235
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

**Digitala verkstadsskjutmått i lätt utförande.** Stor digitaldisplay. Med mätspetsar och glidskena.

Rostfria, härdade och slipade mätskänklar och spetsar. Glidskena som ger lätt och exakt gång. Skena och löpare av aluminium. 50 % viktfördel. Hållfast mot slitage och repning tack vare hårdloxerad yta 1100 HV (motsvarande keramik).

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Teknisk beskrivning**

skänkellängd	150 mm
Kalibrering	A1
vikt	1,6 kg
mätområde	0 - 800 mm
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
avläsning	0,0005 tum
avläsning	0,01 mm
felgräns	0,07 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032

Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	digital
Produktslag	Verkstadsskjutmått

### Tjänster

DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000

### Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------