

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Hydraulisk mätstativpelare (utan fot) med mekanisk fininställning på klockhållaren, kapacitet: 550mm



### Beställningsdata

Ordernummer	440840 550
GTIN	2050001652850
Artikelklass	46Q

### Beskrivning

#### Utförande:

**Hydrauliskt mätstativ med centrallåsning. Du har ena handen fri för inställning av mäturet.** Alla leder kläms fast stramt med det centrala vredet. Den patenterade mekanismen ger högt tryck så att det bara behövs en liten kraft för att vrida ratten. Oljehydrauliken är säkrad mot oljeförlust genom dubbla packningar. Klämkraften kan regleras steglöst. **Ledarmarna** kan vridas 360° på mätursfästet och svängas 180°. **Hållare för mätur** med skaft-Ø 8 mm eller prisma. Endast stativpelare **utan** fot.

#### Specialtillbehör:

Magnetfötter nr 440868 storlek 2 och nr 440865 storlek 1.

#### OBS!:

Hydrauliska mätstativ kan vid **öppen fastspänning** klara stora temperaturvariationer. Oljan behöver då en viss tid för att jämna ut temperaturen. I **fastspänt tillstånd** kan högst 15 °C temperaturskillnad åstadkommas utan kraftiga tryckvariationer. Dessa kan skada stativet eller föremål som hålls fast där.

### Teknisk beskrivning

anslutningsgänga	M10 utvändig gänga
kapacitet	550 mm

hållkraft ca.	1000 N
anslutningsgångans placering	sidan
Produktslag	Mätstativ

---

## Tillbehör

Reservkolv Typ 4	440830 4
Sats med tätningsringar Typ 1	440855 1
Stjärnvred Typ 4	440850 4
Klämskruv M3 för mäturshållare	440858
Stativfot Typ 2	440868 2
Ställskruv M4×0,35 för mäturshållare	440859
Hållare för mätur	440860