

 HÖRGER & GÄSSLER

## Mekaniskt magnetmätstativ, kapacitet: 280mm



### Beställningsdata

Ordernummer	441100 280
GTIN	4260180710120
Artikelklass	46Q

### Beskrivning

#### Utförande:

Mekanisk centrallåsning av alla leder. Steglöst reglerbar klämkraft. Omkopplingsbar magnetfot med V-spår i botten. Varje läge inom aktionsradien kan nås. Fininställning med god stabilitet. Hållare för mätur med skaft-Ø 8 mm eller prisma.

#### leveransinnehåll:

Magnetfot nr 440868 storlek 1.

### Teknisk beskrivning

magnetfot, höjd	55 mm
hållkraft ca.	800 N
anslutningsgänga	M8
magnetfot, bredd	50 mm
magnetfot, längd	64 mm
kapacitet	280 mm
anslutningsgängans placering	mitten

Produktslag

Mätstativ

---

## Tillbehör

Stativfot Typ 1

440868 1