

**Mahr****Digitalt skjutmått MarCal utan mätspetsar, mätområde: 500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415322 500
GTIN	4059192002930
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

**Direkt avläsning via stor och tydlig digitaldisplay. Finläppade mätytor.** REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nollläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 498940.

**Teknisk beskrivning**

mätområde	0 - 500 mm
skänkellängd	150 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
Kalibrering	A1
avläsning	0,0005 tum
avläsning	0,01 mm
felgräns	0,04 mm

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Verkstadsskjutmått

## Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 500 mm	021000 500
DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 500 mm	021010 500

## Tillbehör

Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2	498940 D2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2	498940 R2
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2	498940 USB2