

Garant**GARANT Master Tap maskingängttapp HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 3/4-10****Beställningsdata**

Ordernummer	133360 3/4-10
GTIN	4045197901736
Artikelklass	111

Beskrivning**Utförande:**

GARANT Master Tap Universalgängttapp, framtagen för användning inom ett brett spektrum av material med hög processäkerhet.

- **HSS-E-PM skärmaterial, för högsta möjliga slitstyrka.**
- **Reducerade friktionskoefficienter genom ny högkapacitetsbeläggning.**
- **Specialgeometri för optimal spånavgång.**

Användningsdata:

För **UNC-grovgångor** ASME – B1.1.

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E PM
Antal skär Z	3
Gängtyp	UNC
Gängstigning	2,54 mm
Skaftdiameter D _s	14 mm
totallängd L	125 mm
gänga	3/4-10 UNC
Gäng-Ø	19,05 mm
Norm	DIN 376
Varvper tum	10

Kärnhåls-Ø	16,5 mm
Skafftyrkant □	11 mm
Gängdjup	57,15 mm
Serie	Master Tap
Beläggning	AlTiX
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2BX
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	30 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	35 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	10 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	8 m/min	M

GG(G)	lämplig	20 m/min	K
CuZn	lämplig	20 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		