

**HOLEX®****CNMG 120412 Set om 10 stycken, Sort: HBX130****Beställningsdata**

Ordernummer	250254 HBX130
GTIN	4045197816511
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

CNMG 120412 Set om 10 stycken HBX130 Sort: HBX130

spån-brytare: MM

Skärdjup  $a_p$ : 1 - 6 mm

Matning  $f$ : 0,05 - 0,55 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 200 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 200 m/min
Sort	HBX130
Primäranvändning	M
Matning $f$	0,05 - 0,55 mm/v
Skärdjup $a_p$	1 - 6 mm

spån-brytare	MM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	Borrstång
Serie	eco-QT-/ eco-skärhållare
Serie	Skärhållare
Serie	QuickTurn skärhållare
Serie	Skärhuvud
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Antal byten/skär	4
Vändskärstilldelning	neutral