




Rundhetsbänk med slipad mätyta utan mätur, spetshöjd: 50mm



Beställningsdata

Ordernummer	443000 50
GTIN	4030234000169
Artikelklass	46K

Beskrivning

Utförande:**Mätstativ:**

Med fininställning och fästhål 8 H7. Tvärarmen kan ställas in godtyckligt i höjd och i alla sidriktningar.

Löpdockor:

Förskjutbara. Vänster löpdocka med fast spets, höger löpdocka med rörlig spets.

Mätbänk:

Exakt slipad, med 2 T-spår. För fäste av löpdockorna (tolerans H7) resp. av mätstativet.

Planhet enligt DIN 876/1.**Användningsdata:**

För mätning av rundhet och planhet samt förjämförelsekontroll av parallellitet och diameter.

leveransinnehåll:

Mätbänk, mätstativ. Dubbdockor utan prismor.

Teknisk beskrivning

längd grundplatta	350 mm
längd tvärarm	60 mm
pelar-Ø	16 mm
bredd grundplatta	100 mm

sid- och höjdmatchning för dubbdockorna	±0,01 mm
vikt	8 kg
spetshöjd	50 mm
totalhöjd utan mätstativ	110 mm
T-spårbredd H7	10 mm
tvärmens Ø	16 mm
dubbar – Ø	16 mm
pelarhöjd	150 mm
största spetsbredd	200 mm
Kalibrering	Pris på förfrågan
Största bärförmåga per par	10 kg
Produktslag	Rund- och plangångsmätare

Tillbehör

Kullagerprisman, par, inställbara i höjddled för max. arbetsstycke-Ø 32 mm	443050 32
Kullagerprisman, par för spetshöjd 50/75 mm	443160 50/75
Ledat stativ med spårklack kapacitet 200 mm	443295 200
Ledat stativ med spårklack kapacitet 130 mm	443295 130