




Rundhetsbänk med slipad mätyta utan mätur, spetshöjd: 100mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 443000 100 |
| GTIN | 4030234000183 |
| Artikelklass | 46K |

Beskrivning

Utförande:**Mätstativ:**

Med fininställning och fästhål 8 H7. Tvärrarmen kan ställas in godtyckligt i höjd och i alla sidriktningar.

Löpdockor:

Förskjutbara. Vänster löpdocka med fast spets, höger löpdocka med rörlig spets.

Mätbänk:

Exakt slipad, med 2 T-spår. För fäste av löpdockorna (tolerans H7) resp. av mätstativet.

Planhet enligt DIN 876/1.**Användningsdata:**

För mätning av rundhet och planhet samt förjämförelsekontroll av parallellitet och diameter.

leveransinnehåll:

Mätbänk, mätstativ. Dubbdockor utan prismor.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|--------|
| spetshöjd | 100 mm |
| tvärrarmens Ø | 16 mm |
| totalhöjd utan mätstativ | 200 mm |
| längd grundplatta | 700 mm |

| | |
|---|---------------------------|
| bredd grundplatta | 180 mm |
| längd tvärm | 125 mm |
| största spetsbredd | 450 mm |
| pelar-Ø | 22 mm |
| sid- och höjdmatchning för dubbdockorna | ±0,01 mm |
| pelarhöjd | 200 mm |
| vikt | 35 kg |
| dubbar – Ø | 22 mm |
| T-spårbredd H7 | 12 mm |
| Kalibrering | Pris på förfrågan |
| Största bärförmåga per par | 20 kg |
| Produktslag | Rund- och plangångsmätare |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| Kullagerprisman, par, inställbara i höjdlid för max. arbetsstycke-Ø 65 mm | 443050 65 |
| Kullagerprisman, par för spetshöjd 100 mm | 443160 100 |