




## Rundhetsbänk RPG, för max. arbetsstycke-Ø: 40mm



### Beställningsdata

Ordernummer	443300 40
GTIN	2050001944726
Artikelklass	46L

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Robust konstruktion med förspända rullager.**
- **Typ RPG för provningar i serieproduktion med 2 svängbara hållare och 1 mätslid (utom storlek 30).**

#### Användningsdata:

För provningsuppgifter på yttre, inre och plana ytor på roterande delar.

#### Noggrannhet:

Rundgångsnoggrannhet **0,002 mm.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive manövernyckel och brynsten (utan mätur).

#### Specialtillbehör:

Tvärslid för mätning av plana ytor.

Mätslid med dubb eller rullar.

Ledarm med hållare för mätinstrument.

Hårdmetallrullar.

Eldrift med variabel transformator.

Tryckluftdriven svängarm med spännrulle.

#### OBS!:

Alla maskintyper med alternativ rolltyp (spårrullar eller cylindriska rullar ) på begäran.

### Teknisk beskrivning

rull-Ø	55 mm
vikt	11 kg
för max. arbetsstycke-Ø	40 mm
rulltyp	spårrullar
längd grundplatta	400 mm
bredd grundplatta	160 mm
för arbetsstyckes-Ø	2 - 40 mm
Produktslag	Rund- och plangångsmätare