



Djupmått med hake, mätområde: 500Lmm



Beställningsdata

Ordernummer	418500 500L
GTIN	4045197203724
Artikelklass	41Z

Beskrivning

Utförande:

Mattförokromad nonie. Mätskena och nonie med tydligt graverad skala. Tunn vinklad mätskena med skala på båda sidor. Genom att vända mätskenan får man **även ett normalt djupmått**. Finslipade mätytor.

leveransinnehåll:

strl. 500 i en box.

Teknisk beskrivning

hakmått b	10 mm
hakmått a	36 mm
mätskenans tvärsnitt	20×5 mm
gradering	1/20 mm
Nonielängd	39 mm
mätområde	0 - 500 mm
ansatsens längd	250 mm
förpackning	Stabil box
Mätavvikelse E MPE	±0,1 mm
Norm	ISO 13385
Mätteknik	analog

Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Kalibrering	A2
Produktslag	Djupmått

Tjänster

KalibreringDjupmått maximaltmätområde 500 mm	021220 500
DAkS-kalibreringDjupmått med hake maximalt mätområde 500 mm	021230 500