

Haff & Schneider
1958**3D-sond analog med sondinsats (Ø 4 mm)****Beställningsdata**

Ordernummer	359550
GTIN	2050001659224
Artikelklass	36T

Beskrivning**Utförande:**

- **Linjär skala.**
- **Lämplig för mätning.**
- **Exakt funktion.**
- **Det kompakta utförandet minskar risken för kollision vid mätstart.**
- **Damm- och vattentät = IP 67.**
- **Bekväm och exakt rundgångsjustering.**
- **En enda skala för radial- och axialmätning.**

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Exakt mätinstrument för fräs- och gnisterosionsmaskiner. För bestämning av arbetsstyckens nollpunkter, mätningar av längder, hålcetra och referenskanter.

leveransinnehåll:

Inklusive mätspets nr 359505 storlek 4.

Specialtillbehör:

Inklusive mätspets nr 359505 storlek 6.

OBS!:

Digital 3D-sond nr 359500.

Passande sondinsatser nr 359505 och reservglas nr 359510.

Teknisk beskrivning

utsvängningsväg x, y, z vardera	7 mm
fri längd mätarm	40 mm
reservmätspets	359505 4
Mätnoggrannhet	0,01 mm
Ø visartavla	50 mm
totallängd (hus och mätspets)	134 mm
avläsningsnoggrannhet	0,01 mm
reservglas	359510
Skaft-Ø	16 mm
skaftlängd	40 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Produktslag	Pickup

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/359550->