

Garant**GARANT Master Tap maskingängttapp, vänstergänga HSS-E-PM 6HX, AlTiX, M-LH: M20****Beställningsdata**

Ordernummer	136190 M20
GTIN	4045197900678
Artikelklass	111

Beskrivning**Utförande:**

Universal-gängborr, framtagen för användning med hög processäkerhet i en mängd olika material.

- **HSS-E-PM material, för största möjliga slitstyrka.**
- **Minskad friktion tack vare ny avancerad beläggning.**
- **Speciell geometri för optimal spånavgång.**

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	20 mm
Skärmaterial	HSS E PM
totallängd L	140 mm
Antal spånspår	4
Skaftdiameter D _s	16 mm
Kärnhåls-Ø	17,5 mm
Antal skär Z	4
Gängdjup	50 mm
Gängstigning	2,5 mm
Norm	DIN 376
Toleransklass	ISO 2X 6HX

Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	12 mm
Gängtyp	M-LH
gänga	M20 LH
Beläggning	AlTiX
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Serie	Master Tap
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	30 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	35 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	10 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	lämplig	8 m/min	M
GG(G)	lämplig	20 m/min	K
CuZn	lämplig	20 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		