

Mitutoyo**Digital bygelmikrometer stor, mätområde: 150-300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421558 150-300
GTIN	4946368695891
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Härdad och slipad mätspindel och mätyta; låsning med låsanordning. Med känselvred. **6 lätt utbytbara städ ger mätområdet 150 mm för varje sats.**

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Noggrannhet:

(4 + L/75) µm.

leveransinnehåll:

Inklusive mätspindlar, inställningsmått, 1 batteri nr 081560 typ 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497445.

Teknisk beskrivning

antal inställningsmått	6
spindelindelning	0,5 mm
spindelmätväg	25 mm
spindel-Ø	6,35 mm
Mättrummans Ø	18 mm

mätområde	150 - 300 mm
vikt	1,88 kg
avläsning	0,001 mm
Kalibrering	S3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

Kalibrering Bygelmikrometrar med förlängningar mätområde 150-300 mm	020450 150-300
--	----------------

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1
Sändare Typ S16E	498966 S16E
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965