




## Plan slipad spårklack, Spårbredd b<sub>1</sub> hos maskinen och utrustningen: 10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	375370 10
GTIN	4020772071691
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Noggrann övergångsslipning som ger korta uppriktningstider för utrustning, maskinskruvstycken och apparatdelar som måste riktas upp parallellt med bordsspåren på verktygsmaskiner. Ingen mätklocka behövs.

#### Användningsdata:

Plana spårklackar kan användas **när en utrustning alltid ska användas på en och samma maskin med samma spårbredd.**

#### Material:

Stål C 15, sätthärdat.

#### Noggrannhet:

**Dim b = passning h6**

### Teknisk beskrivning

För skruvar DIN 84, DIN 912	M4×10
Spårbredd b <sub>1</sub> hos maskinen och utrustningen	10 mm
Längd	20 mm
höjd H	8 mm
Typ	6322B
Produktslag	Spårklack

