

**Centreringsvinkel, skänkellängd: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	455000 150
GTIN	4045197205995
Artikelklass	42F

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsstålutförande med mm-gradering på skenan. Precisionsslipade funktionsytor, precisionsbearbetade flatsidor.

Användningsdata:

För ritsning av centrum på runda skivor och axlar. Centrum görs korsvis 2–3 gånger.

Teknisk beskrivning

felgräns	0,3 bågminut
för maximal axel-Ø	220 mm
skenans måttindelning	200 mm
skenans tvärsnitt	15×4,0 mm
skänkellängd	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Material	Rostfritt stål, INOX
Kalibrering	F5
Produktslag	Centreringsvinkel

Tjänster

KalibreringCentrerings-, spets- och geringsvinkel
maximalskänkellängd 300

025850 300