




Finmätur-bygelmikrometer, mätområde: 25-50 mm



Beställningsdata

Ordernummer	422501 25-50
GTIN	2050001838803
Artikelklass	46P

Beskrivning

Utförande:

Helt härdad och slipad mätspindel.

Med finläppade **mätytor av hårdmetall**.

Spindel och städ av rostfritt stål.

Bygel- och spindelstyrning har tillverkats i ett stycke, inte sammansatt.

Städet kan lyftas med fingerknapp för upprepade mätningar.

Kan nollställas med justerskruven.

Toleransmärken för godkända/underkända mätningar.

Med isoleringsskydd. Spak för spindellåsning.

Förklaringstext:

Avvikelsen kan avläsas i 1/1000 mm.

Tryckknapp för tillbakadragning av mätstädet.

Noggrannhet:

Finmätur 1 µm – mikrometer 2 µm.

leveransinnehåll:

Inklusive inställningsnyckel.

OBS!:

Mätytor av bornitrid på begäran.

Kalibrering: B9

mätområde finmätur: ±0,07 mm

avläsning mikrometer: 0,01 mm

avläsning finmätur: 0,001 mm

mätbygelns frigångsdjup: 25 mm

Teknisk beskrivning

mätområde	25 - 50 mm
mätbygelnns frigångsdjup	25 mm
mätområde finmätur	±0,07 mm
avläsning mikrometer	0,01 mm
avläsning finmätur	0,001 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B9
Produktslag	Finmätur-mikrometer

Tjänster

Kalibrering Mikrometer med finmätur maximaltmätområde 200 mm	012240 200
Signering laserskrift Typ	018940
Kalibrering Mikrometer med finmätur maximaltmätområde 200 mm	022100 200