

**Garant****GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM, AlTiX, UNF: 5/8-18****Beställningsdata**

Ordernummer	138010 5/8-18
GTIN	4045197901804
Artikelklass	111

**Beskrivning****Utförande:**

**GARANT Master Tap Universalgängtapp, framtagen för användning inom ett brett spektrum av material med hög processäkerhet.**

- **HSS-E-PM skärmaterial, för högsta möjliga slitstyrka.**
- **Reducerade friktionskoefficienter genom ny högkapacitetsbeläggning.**
- **Specialgeometri för optimal spånavgång.**

**Användningsdata:**

**För UNF-fingångor ASME – B1.1.**

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	100 mm
Skärmaterial	HSS E PM
Gängdjup	39,7 mm
gänga	5/8-18 UNF
Gängtyp	UNF
Varvper tum	18
Gäng-Ø	15,88 mm
Norm	DIN 374
Kärnhåls-Ø	14,5 mm
Antal spånspår	3

Gängstigning	1,411 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
Antal skär Z	3
Serie	Master Tap
Beläggning	AlTiX
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2BX
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	30 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	35 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	8 m/min	P

INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	10 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	8 m/min	M
GG(G)	lämplig	20 m/min	K
CuZn	lämplig	20 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		