



## Finmätur-bygelmikrometer, mätområde: 75-100mm



### Beställningsdata

Ordernummer	422501 75-100
GTIN	
Artikelklass	46P

### Beskrivning

#### Utförande:

Helt härdad och slipad mätspindel.

Med finläppade **mätytor av hårdmetall**.

Spindel och städ av rostfritt stål.

Bygel- och spindelstyrning har tillverkats i ett stycke, inte sammansatt.

Städet kan lyftas med fingerknapp för upprepade mätningar.

Kan nollställas med justerskruven.

Toleransmärken för godkända/underkända mätningar.

Med isoleringsskydd. Spak för spindellåsning.

#### Förklaringstext:

Avvikelsen kan avläsas i 1/1000 mm.

Tryckknapp för tillbakadragning av mätstädet.

#### Noggrannhet:

**Finmätur 2 µm – mikrometer 2 µm.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive inställningsnyckel.

#### OBS!:

Mätytor av bornitrid på begäran.

### Teknisk beskrivning

avläsning finmätur	0,002 mm
avläsning mikrometer	0,01 mm

mätområde	75 - 100 mm
mätbygelnns frigångsdjup	50 mm
mätområde finmätur	±0,14 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B9
Produktslag	Finmätur-mikrometer

## Tjänster

KalibreringMikrometer med finmätur maximaltmätområde 200 mm	022100 200
--	------------