

**Hårdmetall-hammarborr SDS-max, Ø×total längd: 25X920mm****Beställningsdata**

Ordernummer	789200 25X920
GTIN	4002395316175
Artikelklass	76G

Beskrivning**Utförande:****Speciell hårdmetallplattgeometri för längre användningstid.**

Skarpare vinklad spets, exaktare borrar, ingen halkning på ytan. aggressivare i armeringsstål och högre borrhastighet. PGM-certifierad - bekräftar exakta expanderdugliga borrhål, för både kemiska och mekaniska förankringar. Stora bormjölslinlapp för snabbare borttransport av bormjöl och därmed mindre friktion.

Borrhuvud med kvadratisk tvärsnitt från Ø 16 mm.

Användningsdata:

För borrar i betong, natursten och murverk.

OBS!:

Vid borrarlängd > 500 mm bör du först förborra minst 150 mm med ett kortare borrar (helst samma Ø).

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
total längd	920 mm
spirallängd	800 mm
Ø	25 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborring
Skaft	SDS Max
Produktslag	Stenbollar

