

**Bultsax, totallängd: 450mm****Beställningsdata**

Ordernummer	732000 450
GTIN	4045197166838
Artikelklass	72B

Beskrivning**Utförande:**

Klipphuvud med kraftutväxling och justerskruv. Stabila, lackerade rörsänkklar med gummihandgrepp.

Användningsdata:

För kapning av stål med draghållfasthet upp till ca 1200 N/mm².

Material:

Knivblad av kromlegerat stål, skären även induktionshårdade.

Reservdel:

Se nr 732040

Teknisk beskrivning

för rundstål upp till 19 HRC resp. 800 N/mm ² upp till Ø	7 mm
totallängd	450 mm
för enkelstavar upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm ²	6 mm
Produktslag	Skärande tång

Tillbehör

Löst klipphuvud komplett med skruvar totallängd 450 mm	732040 450
--	------------