

LINDSTRÖM

**Elektroniksned-/ändavbitare, SFW, totallängd: 108mm****Beställningsdata**

Ordernummer	726912 108
GTIN	7314150052554
Artikelklass	73M

**Beskrivning****Utförande:**

Form med exakt slipade och induktionshårdade skär (63–65 HRC). Vita plastgrepphylsor i avledande material med retur fjäder. **ESD-skyddad**. Specialtillverkad, genomgående led med extra långa kontaktytor. Det gör att oönskade rörelser av leden minimeras och garanterar en mycket exakt axiell inriktning av käftarna.

**Material:**

Special-kullagerstål, sänksmitt.

**Teknisk beskrivning**

huvudbredd	10,5 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	0,35 - 1,25 mm
totallängd	108 mm
skärlängd	15 mm
huvudlängd	8 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	SFW
Handtag	Plasthylsa
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (63–65 HRC)

Material	Special-kullagerstål
Produktnamnsattribut	SFW
med retur fjäder	ja
Produktslag	Skärande tång