

VBW**Bultsax med vinklade skär, totallängd: 610mm**

Beställningsdata

Ordernummer	733000 610
GTIN	4005887367303
Artikelklass	73L

Beskrivning

Utförande:

Klipphuvud med **vinklade** skär och kraftutväxling. Exakt och enkel justering av skären med excenterskruvar. Sänksmidd, begränsningsanslag med extra stor buffertzona, lackerade rörsänkklar med flerkomponentsgrepp.

Användningsdata:

För kapning av armeringsjärn med en hållfasthet på upp till HRC 48 (draghållfasthet ca 1600 N/mm²).

Material:

Klipphuvud av specialverktogsstål, skären även induktionshärdade.

Teknisk beskrivning

för rundstål upp till 48 HRC resp. 1600 N/mm ² upp till Ø	7 mm
totallängd	610 mm
för rundstål upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm ² upp till Ø	8 mm
för rundstål upp till 19 HRC resp. 800 N/mm ² upp till Ø	9 mm
Produktslag	Skärande tång

Tillbehör

Löst klipphuvud komplett med skruvar totallängd 610 mm	733110 610
--	------------

