

**Bultsax, totallängd: 900mm****Beställningsdata**

Ordernummer	732000 900
GTIN	4045197166869
Artikelklass	72B

Beskrivning**Utförande:**

Klipphuvud med kraftutväxling och justerskruv. Stabila, lackerade rörsänkklar med gummihandgrepp.

Användningsdata:

För kapning av stål med draghållfasthet upp till ca 1200 N/mm².

Material:

Knivblad av kromlegerat stål, skären även induktionshårdade.

Reservdel:

Se nr 732040

Teknisk beskrivning

totallängd	900 mm
för rundstål upp till 19 HRC resp. 800 N/mm ² upp till Ø	15 mm
för enkelstavar upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm ²	9 mm
Produktslag	Skärande tång

Tillbehör

Löst klipphuvud komplett med skruvar totallängd 900 mm	732040 900
--	------------