

**VBW****Bultsax UNIBOLT®, totallängd: 910mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	733500 910
GTIN	4005887563507
Artikelklass	73L

## Beskrivning

**Utförande:**

Klipphuvud med kraftutväxling och universalskär. Exakt och enkel justering av skären med excenterskruvar. Sänksmidd, begränsningsanslag med extra stor buffertzona, lackerade rörsänkklar.

**Användningsdata:**

För kapning av vanliga och höghållfasta stålqualiteter upp till HRC 48 (draghållfasthet ca 1600 N/mm<sup>2</sup>).

**Material:**

Klipphuvud av specialverktögsstål, skären även induktionshärdade.

**Reservdel:**

Löst klipphuvud nr 734110.

## Teknisk beskrivning

för rundstål upp till 19 HRC resp. 800 N/mm <sup>2</sup> upp till Ø	13 mm
totallängd	910 mm
för rundstål upp till 48 HRC resp. 1600 N/mm <sup>2</sup> upp till Ø	9 mm
för rundstål upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm <sup>2</sup> upp till Ø	11 mm
klippkapacitet	<48 HR
med begränsningsanslag	ja
tillverkarens beteckning	UNIBOLT®
mejselspets	Härdad

Material	Specialverktogsstål
Yta	rödlackerat
med justerskruv	ja
Produktslag	Skärande tång

---

## Tillbehör

Löst klipphuvud komplett med skruvar totallängd 910 mm	734110 910
--	------------