

**LOCTITE****Gängsäkringsmedel, 50 ml, tillverkarens beteckning: 222\_EGFD**

## Beställningsdata

Ordernummer	083301 222_EGFD
GTIN	3255460222340
Artikelklass	04L

## Beskrivning

### Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentslimmen är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.

### Flytande skruvlåsning.

### Användningsdata:

**Låg styrka** – kan enkelt lossas med vanliga verktyg.

**Medelstarkt** – kan nätt och jämnt lossas med vanliga verktyg.

**Mycket starkt** – kan endast lossas med specialverktyg eller uppvärmning (> 150° C). Låg styrka, lätt demontering, lämpar sig för alla metaller och passiva material.

### OBS!:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan skruvsäkringen påförs. Snabb och enkel hantering för 50 ml flaskor med nr 083344 strl 50.

## Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	LOCTITE 222
Farlighetsmärkning	GHS07: Utropstecken

för gängstorlek M upp till	M36
minimalt lossningsmoment	6 Nm
Kemisk bas	Dimetakrylatester
lämpligt för material	metall
Egenskap	tixotrop
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
Egenskap	förhindrar hopskärning
Egenskap	vibrationstålig
Form	flytande
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
Flampunkt	100 °C
temperaturområde	-55 - 150 °C
lämpligt för användningsområde	Fogskarv
lämpligt för användningsområde	Gängsäkringsmedel
lämpligt för användningsområde	Universellt användbar
Färg	violett
lagringstemperatur	8 - 21 °C
Påfyllningsvolym	50 ml
fullhärdad efter	6 h
handfast efter	15 min
Dynamisk viskositet	900 - 1500 mPas
Demontering	med normala verktyg
Hållfasthetsklass	låghållfast
Densitet	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Produktnamnsattribut	50 ml
Produktslag	Gängsäkringsmedel