



Skruvmejsel för Phillips med slagkåpa, krysspårstorlek: 2



Beställningsdata

Ordernummer	668300 2
GTIN	4013288191199
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med **integrerade mjukzoner** (utom strl 4) och **slagkappa**. **Sexkantig klinga** av slagtåligt specialstål **som är genomgående till handtagets ände och** sexkantsfäste för dragning med nyckel. Micromatt förkromad yta, svart spets.

Användningsdata:

Skruvmejsel för Phillips för skruvar med krysspår enligt DIN 7962 blad 1 (även Phillips Recess)

för skruv-Ø: 3,1 – 5,2 mm

klinglängd: 100 mm

totallängd: 205 mm

sexkant för skruvnycklar: 10 mm

Teknisk beskrivning

sexkant för skruvnycklar	10 mm
klinglängd	100 mm
krysspårstorlek	2
totallängd	205 mm
för skruv-Ø	3,1 – 5,2 mm
tillverkarens beteckning	917 SPH
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Slagkappa	ja
Produktslag	Skruvmejslar

