

Garant**Röravskärare för plaströr****Beställningsdata**

Ordernummer	818160
GTIN	4045197675866
Artikelklass	81C

Beskrivning**Utförande:**

Stomme av tryckgjuten aluminium med 3 styrrullar, varav 1 rulle är justerbar (1 position för rör på max. 110 mm och en för 110 –127 mm) för optimal passform till rörets Ø. **Snabbinställbar matarskriv** tack vare spärrfunktion och fjäderbelastning. Ergonomiskt grepp. Skärtrissa med non stick teflonbeläggning (PTFE) som underlättar arbetet, särskilt med tjocka plaströr. Uttagbart gradverktyg med **TiN-belagd S20-klinga**.

Användningsdata:

För kapning av PE-, PP-, VPE-, PB- och PVDF-rör. **Kan efter byte av skärtrissa användas även för koppar- / aluminium- och tunnväggiga rör av rostfritt stål.**

Reservdel:

Reservskärtrissa för plast- och kompositrör nr 818170 och för koppar, aluminium och rostfritt stål nr 818175.

skärtrissans Ø: 51 mm

skärtrissans bredd: 11 mm

skärtrissans hål: 8 mm

för rörytter-Ø: 50 - 127 mm

Teknisk beskrivning

skärtrissans Ø	51 mm
för rörytter-Ø	50 - 127 mm
skärtrissans bredd	11 mm
skärtrissans hål	8 mm

Antal styrrullar	3
Antal skärtrissor	1
Produktslag	Skärande tång

Tillbehör

Lös skärtrissa för plast- och kompositrör	818170
Lös skärtrissa för koppar / aluminium / rostfritt stål	818175
Universellt gradverktyg, 2K-handtag, 3 knivar (S10, S20, S35)	838410