

**Garant****HM-spiralborr, obelagd, Ø DC h7: 1,4mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 122250 1,4    |
| GTIN         | 4045197041296 |
| Artikelklass | 11E           |

**Beskrivning****Utförande:****Motsvarande DIN 338.**

Med samma nominella Ø och skaft-Ø.

**OBS!:**

Spånspårlängd  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Friktionsäker fastspänning i borrhuck nr 341050 med diamantbelagda spännbackar.

**Teknisk beskrivning**

|  |           |
|--|-----------|
| Spånspårlängd $L_c$                        | 18 mm     |
| Matning $f$ i stål $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | 0,03 mm/v |
| Skafttolerans                              | h7        |
| Nominell Ø $D_c$                           | 1,4 mm    |
| Antal skär $Z$                             | 2         |
| Tolerans nom.-Ø                            | h7        |
| Skaftdiameter $D_s$                        | 1,4 mm    |
| totallängd $L$                             | 40 mm     |
| Norm                                       | DIN 338   |
| Rekommenderat maximalt borrhjup $L_2$      | 15,9 mm   |
| Beläggning                                 | obelagd   |
| Skärmaterial                               | VHM       |

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Typ          | N                        |
| Spetsvinkel  | 118 grad                 |
| Spiralvinkel | 30 grad                  |
| Skaft        | Cylindriskt skaft med h7 |
| Invändig     | nej                      |
| Färgring     | Utan                     |
| Produktslag  | Spiralborr               |

## Användardata

|                               | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Aluminium, plast              | mindre lämplig | 200 m/min      | N       |
| Alu (kortspånig)              | lämplig        | 140 m/min      | N       |
| Alu > 10% Si                  | mindre lämplig | 140 m/min      | N       |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        | 70 m/min       | P       |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        | 70 m/min       | P       |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        | 60 m/min       | P       |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        | 40 m/min       | P       |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        | 25 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | mindre lämplig | 20 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | mindre lämplig | 20 m/min       | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | lämplig        | 15 m/min       | S       |
| CuZn                          | lämplig        | 140 m/min      | N       |
| Uni                           | lämplig        |                |         |
| Olja                          | lämplig        |                |         |
| vått maximal                  | lämplig        |                |         |
| torrt                         | mindre lämplig |                |         |