



Elektronisk momentkontrollnyckel, maximalt vridmoment: 10Nm



Beställningsdata

Ordernummer	655360 10
GTIN	4571141272954
Artikelklass	66E

Beskrivning

Utförande:

Robust provningsnyckel med omställbart spärrhuvud och kompakt indikerings- och reglageenhet. Optisk och akustisk signal gör att du både **ser och hör** när det inställda momentet uppnås. För höger- och vänsterdragning.

Minne: 999 mätvärdespar.

Strömförsörjning: NiMH-batterier, drifttid 20 h, uppladdningstid 3,5 h. **Måttenheter:** Nm, lbfft, lbfin, kgf-cm.

Användningsdata:

För snabb **kontroll av skruvförband**.

Skruvförbandet efterdras med en föreskriven vinkel. På basis av det nödvändiga vridmomentet (T_w) beräknas och visas det ursprungliga åtdragningsmomentet (T_A motsvarar T_B) för skruvförbandet.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

leveransinnehåll:

Inklusive laddare, bruksanvisning på tyska och engelska.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 655265 (från RS232C till USB).

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

upplösning	0,01 Nm
fyrkantsfäste	1/4 tum
maximalt vridmoment	10 Nm
vikt	460 g
mätnoggrannhet vridmoment	±1 %
momentintervall	2 - 10 Nm
Antal ingående batterier	1
Serie	CTB2-G
Inställning av utlösningvärdet	digital, inställbar
Utlösningsprincip	Elektromekanisk utlösning
Norm	DIN EN ISO 6789
Utlösningvärdets justerbarhet	ställbar
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [L ₃]	208 mm
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnnyckel)
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfft
omkopplingsbar avläsning	lbfm
Feedback	visande
visning	digital
mätmetod	vridmoment
totallängd L	255 mm
Kalibrering	O3
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
datautgång	RS232C-gränssnitt
Loggbara data	ja

Mätteknik	elektroniskt
Utlösningssignal	optisk
Utlösningssignal	akustiskt
Batterityp	LR3
Energiförsörjning	Batteridriven
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

DAkkS-kalibreringMomentnyckel dubbelsidig maximalt vridmoment 1000/2 Nm	020040 1000/2
KalibreringMomentnyckel dubbelsidig maximalt vridmoment 400/2 Nm	020030 400/2

Tillbehör

Datakabel	655265
-----------	--------