

CoolSpeed®**Spindelhus, Typ: TB90****Beställningsdata**

Ordernummer	319991 TB90
GTIN	4045197911476
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utförande:**

Snabbroterande spindel driven med kylmedel (10 – 60 bar), varvtal upp till 75 000 varv/min.

Användningsdata:

Ökning av frammatnings- och skärhastigheten, används framför allt vid verktyg med små diametrar (skaft-Ø 3 – 6 mm). Används för borrar, avgradning, gravering, begränsat för fräsning.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	16 mm
Utvändig diameter D ₁	25,5 mm
Skaftlängd L ₁	13,5 mm
Ø D ₂	25 mm
L ₂	40 mm
L ₃	70 mm
Produktslag	Snabbroterande spindel