

CoolSpeed®**Spindelhus, Typ: TB****Beställningsdata**

Ordernummer	319991 TB
GTIN	4045197911469
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utförande:**

Snabbroterande spindel driven med kylmedel (10 – 60 bar), varvtal upp till 75 000 varv/min.

Användningsdata:

Ökning av frammatnings- och skärhastigheten, används framför allt vid verktyg med små diametrar (skaft-Ø 3 – 6 mm). Används för borrar, avgradning, gravering, begränsat för fräsning.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	25 mm
Skaftlängd L ₁	10 mm
Utvändig diameter D ₁	25,5 mm
L ₂	30 mm
Produktslag	Snabbroterande spindel