



Momentnyckel standard MANOSCOP® 721 med spärrnyckel, maximalt vridmoment: 800Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657220 800
GTIN	4018754031979
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Stabil och kompakt, enarmad momentnyckel med förinställning enligt skala (Nm och lbfft) och automatisk utlösning. Den höga noggrannheten förblir oförändrad även efter tusentals åtdragningar, eftersom alla förslitningsdelar tillverkats av förstklassiga material samtidigt som den böjliga stängeln belastas mycket kortvarigt. När åtdragningsmomentet uppnåtts återgår stängeln direkt till viloläge. Hus och handgrepp av stabilt fyrkantrör.

Måttenheter: Nm, lbfft. Med vändbart **fyrkantfäste** för **höger- och vänsterdragning**.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

Snabbinställningen gör den idealisk för reparationer och mindre seriearbeten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	800 Nm
vikt	6380 g
huvudhöjd h	42 mm
visning	analog
fyrkantsfäste	3/4 tum
mätnoggrannhet vridmoment	±4 %
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
huvudbredd b	76 mm
skalgradering 1 delstreck =	20 Nm
momentintervall	160 - 800 Nm
momentintervall	120 - 600 lbf·ft
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnnyckel)
totallängd L	1051 mm
Utlösningens värdets justerbarhet	ställbar
Norm	DIN EN ISO 6789
omkopplingsbar avläsning	Nm
Feedback	utlösande
mätmetod	vridmoment
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	938 mm
Utlösningens princip	mekanisk kortvägsutlösning
Inställning av utlösningens värde	med inställningsskala
Kalibrering	O1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Serie	MANOSKOP® 721Nf

Produktslag	Momentnyckel
Tjänster	
KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020010 1000
DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000