

Garant
HM-torusfräs R1 0,2, DLC, Ø DC × L1: 2X40mm

Beställningsdata

Ordernummer	206043 2X40
GTIN	4045197914774
Artikelklass	11X

Beskrivning
Utförande:

Med vidareutvecklad DLC-beläggning sp^2 . För de högsta kraven på prestanda och precision i aluminiummaterial. Extremt snäva toleranser ger maximal precision. Dubbelt avbackad 2-fas skålslipning.

Ansatsvinkel $\alpha = 16^\circ$.

Toleranser:

- **Skärradie: $R_1 = \pm 0,0025$ mm.**
- **Förborrningsdiameter: $D_1 = 0 / -0,01$ mm.**

OBS!:

Vid ökande utkragningenslängd hos verktyget: Använd a_p reducering!

Värden för:

helspår: $a_p = 0,25 \times D \times a_{p\text{ korr}}$

Kantning: $a_p = 0,50 \times D \times a_{p\text{ korr}}$

Kopiering: $a_p = 0,25 \times D \times a_{p\text{ korr}}$

Vid beräkning av matningshastigheten vf bör du använda det faktiskt använda (oftast högsta) maskinvarvtalet!

t.ex.: $vf = 18000 [1/\text{min}] \times fz [\text{mm}/Z] \times z$

Teknisk beskrivning

Skärradie R_1	0,2 mm
Utkragningenslängd L_1 inkl. friställning	40 mm
Matning f_z för valsfräsning i aluminiumgjutgods	0,025 mm
Skär-Ø D_c	2 mm
Matning f_z för kopierfräsning i aluminiumgjutgods	0,025 mm

totallängd L	80 mm
Skaftdiameter D _s	4 mm
Skärlängd L _c	2 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h5
Friställningsdiameter D ₁	1,91 mm
Tandantal Z	2
Spiralvinkel	30 grad
Korrigeringsfaktor a _{p korr}	0,04
Beläggning	DLC
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	W
Tolerans nom.-Ø	0 / -0,005
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	0,05×D vid kopierfräsning
Invändig	nej
Färgring	gul
Produktslag	Torusfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	lämplig	480 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	400 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	400 m/min	N
PMMA Akryl	lämplig	200 m/min	N
PE-HD	lämplig	160 m/min	N
PA 66	lämplig	200 m/min	N
PEEK	lämplig	150 m/min	N

PF 31	lämplig	130 m/min	N
PVDF GF20	lämplig	180 m/min	N
POM GF25	lämplig	160 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	150 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	130 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	160 m/min	N
Cu	lämplig	160 m/min	N
CuZn	lämplig	200 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		