

Mitutoyo**Innermikr. med skänklar, mätområde: 25-50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	426805 25-50
GTIN	4946368019888
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdad, slipad och läppad spindel. Rundade mätskänklar med avsatser försedda med hårdmetall. Konstant mättryck på grund av känselvred. Mättrumma med tydligt graverade och svarta skalstreck och siffror. Förkromad mikrometer. Med justerskruv och låsskruv.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

mätområde	25 - 50 mm
Mättrummans \emptyset	18 mm
avläsning	0,01 mm
felgräns	6 μ m
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B4
Produktslag	Innermikr. med skänklar

Tjänster

KalibreringInnmikr. med skänklar maximaltmätområde
50 mm

022360 50

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 32 mm

484030 32

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 46 mm

484030 46

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 30 mm

484030 30

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 38 mm

484030 38

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 44 mm

484030 44

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 42 mm

484030 42

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 26 mm

484030 26

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 35 mm

484030 35

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 40 mm

484030 40

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 36 mm

484030 36

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 45 mm

484030 45

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 34 mm

484030 34

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 28 mm

484030 28

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 25 mm

484030 25

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 50 mm

484030 50