


**Garant****DN.G 150608, Sort: HU7305**

### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 250762 HU7305 |
| GTIN         | 4045197828903 |
| Artikelklass | 21G           |

### Beskrivning

DN.G 150608 HU7305 Sort: HU7305  
spån-brytare: AM  
Tolerans: G  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,6 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 400 - 600 m/min

### Teknisk beskrivning

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Sort                                  | HU7305          |
| spån-brytare                          | AM              |
| Matning $f$                           | 0,1 - 0,6 mm/v  |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 400 - 600 m/min |
| Skärdjup $a_p$                        | 0,5 - 5 mm      |
| Primäranvändning                      | N               |
| Hörnradie                             | 0,8 mm          |

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Skärförhållande             | snitt intermittent                  |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial                | VHM                                 |
| Beläggning                  | obelagd                             |
| ISO-kod vändskär            | DNMG 150608                         |
| Antal byten/skär            | 4                                   |
| Tolerans                    | G                                   |
| Produktslag                 | Vändskär för svarvning              |