


**Skarvmutter, Gänga: M20****Beställningsdata**

Ordernummer	375395 M20
GTIN	4020772082727
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbel längd jämfört m hög mutter 375385 (höjd = 3,0 d), båda ändytorna plana.

Användningsdata:

För hopskruvning av två pinnskruvar.

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Teknisk beskrivning

totallängd	60 mm
Gänga	M20
Nyckelvidd SW	30 mm
Hörnmått e	33,5 mm
Typ	6334
Produktslag	Mutter