


**Skarvmutter, Gänga: M10****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 375395 M10 |
| GTIN | 4020772082277 |
| Artikelklass | 35A |

Beskrivning**Utförande:**

Dubbel längd jämfört m hög mutter 375385 (höjd = 3,0 d), båda ändytorna plana.

Användningsdata:

För hopskruvning av två pinnskruvar.

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------|---------|
| Nyckelvidd SW | 16 mm |
| Gänga | M10 |
| Hörnmått e | 17,8 mm |
| totallängd | 30 mm |
| Typ | 6334 |
| Produktslag | Mutter |