

**CNMG 120404, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	250102 PV720
GTIN	4960664723560
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 520 m/min
Primäranvändning	P
Sort	PV720
spån-brytare	PQ
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning