

**CNMG 120404, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	250210 PV720
GTIN	4960664723591
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	PG
Skärhastighet $v_c$ primär användning	110 - 490 m/min
Skärdjup $a_p$	1 - 3,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	PV720
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Matning $f$	0,15 - 0,35 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning