

**DNMG 150604, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	250796 PV720
GTIN	4960664724604
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	110 - 490 m/min
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	PG
Sort	PV720
Skärdjup $a_p$	1 - 4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning