

**DNMG 150612, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	250798 PV720
GTIN	4960664724628
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
spån-brytare	PG
Sort	PV720
Hörnradi	1,2 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	110 - 490 m/min
Skärdjup $a_p$	1 - 4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning