

**SNMG 120408, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	251254 PV720
GTIN	4960664724710
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Sort	PV720
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	1 - 4 mm
spån-brytare	PG
Skärhastighet $v_c$ primär användning	110 - 490 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	SNMG 120408
Antal byten/skär	8

Produktslag

Vändskär för svarvning