

**TNMG 160408, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	251583 PV720
GTIN	4960664725434
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	1 - 4,5 mm
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
spån-brytare	PG
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 490 m/min
Sort	PV720
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning