

**VNMG 160404, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	251752 PV720
GTIN	4960664726455
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Sort	PV720
spån-brytare	PQ
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 520 m/min
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	VNMG 160404
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning