



## Kraftkombitång, förkromad, med grepphylsor, totallängd: 200mm



### Beställningsdata

Ordernummer	700400 200
GTIN	4003773043089
Artikelklass	73F

### Beskrivning

**Utförande:**

Stor skärförmåga med liten ansträngning. Räfflade gripytor. Skären även induktivhårdade (ca 63 HRC), även lämpliga för pianotråd.

Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

**Norm:**

**DIN ISO 5746.**

**Material:**

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

### Teknisk beskrivning

totallängd	200 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2,2 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,8 mm
Norm	DIN ISO 5746
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 63 HRC)
Material	Specialverktogsstål
Yta	förkromad
gnistfri	nej
Produktslag	Multifunktionstång

